

Uszczelka pokrywy głowicy

Smart




129.400



Dirko™-S Profi Press HT

Trwale elastyczna, bardzo wydajna masa uszczelniająca na bazie silikonu.



Pozostałości masy uszczelniającej ostrożnie usunąć przy pomocy plastikowej szpachelki.

Uszczelnianie powierzchnie oczyścić i odtłuścić.

Przed użyciem masy, zdjąć plastikową nakładkę z pojemnika.

Nakręcić załączoną, plastikową dyszę, jednocześnie usuwając z jej końcówki, zatyczkę. Poprzez pulsacyjny nacisk dyszy, masa uszczelniająca, może być w bardzo łatwy sposób наносzona na kontur uszczelnianego elementu. Nie wolno nanosić zbyt grubej ścieżki masy uszczelniającej, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że po dokręceniu pokrywy, masa dostanie się do jej wnętrza. Po użyciu masy, nałożyć zatyczkę na końcówkę dyszy.

Temperatura zastosowania masy: +5 °C do +30 °C

Grubość nakładanej warstwy masy: 3,5 – 4,0 mm.

Czas utwardzania masy: ok. 4 mm na 24 godz..

